

Lavadora Alto Centrifugado

W575S

Características y ventajas

- **Características de Compass Pro® :**
 - Pantalla grande con botón selector para fácil selección de programa
 - Selección de idioma
 - Botones de selección y otras opciones para los programas de lavado más frecuentes
 - Bloques de programas de lavado optimizados en cuanto a ahorro, rendimiento y tiempo. (Disponible en programas generales)
- **AS - Ahorro automático (AS por sus siglas en inglés):**
 - La máquina pesa la ropa y regula la cantidad de agua y la energía que se van a utilizar en función de la carga. Esto se traduce en un importante ahorro si la máquina no está totalmente llena. (Disponible en programas generales)
- Consumos extremadamente bajos de agua y energía (consulte la siguiente tabla)
- Cubeta de detergente con cuatro compartimentos para la dosificación manual del detergente en polvo o líquido
- Centrifugado muy eficaz en el secado de la carga
- Puerta con junta y bisagras de gran resistencia
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
- SuperBalance garantiza la estabilidad correcta en el centrifugado



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E / S opcional)
- Panel frontal de acero inoxidable
- Conexión a sistema de reservas- / pago o de contador de monedas
- Bomba de desagüe


Especificaciones principales				W575S			
Capacidad máx. factor de llenado 1:9		kg/lb		8/18			
Volumen del tambor, diámetro		litros		75			
		ø mm		520			
Centrifugado		rpm		830			
Factor G				200			
Alternativas de calentamiento estándar	electricidad	kW		5.4 / 7.5			
Alternativas de calentamiento de bajo consumo	electricidad	kW		2.0 / 3.0			
	vapor			x			
	sin calent			x			
Datos de consumo "Normal 60°C"				EI		Vapor***	
Ahorro*				Carga completa, 8 kg	Media carga**, 4 kg	Carga completa, 8 kg	Media carga**, 4 kg
Tiempo total		min		49	45	49	45
Consumo de agua (fría+caliente)		litros		53+13	28+7	66+0	35+0
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente)		kWh		0.1/0.4/0.8	0.1/0.25/0.45	0.1/-	0.1/-
Consumo de vapor		kg		-	-	1.8	1.0
Humedad residual		%		58	66	58	66

* Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.


** Programas con AS.

*** En función de la presión del vapor.


Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal		Potencia calorífica	Potencia total	Fusible recomendado
		Hz	kW	kW	A
Calentamiento eléctrico	220-240V 1 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	25/35
	220-240V 1 ~	50/60	2.0/3.0	2.3/3.3	16
	220-240V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	16/25
	380-415V 3N ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	10/16
	440V 3 ~	60	5.4/7.5	5.7/7.8	10/16
Vapor o sin calentamiento	480V 3 ~	60	5.4/7.5	5.7/7.8	10/16
	220-480V 1 ~	50/60	-	0.4	10



Frontal



Vista lateral



Parte posterior

Conexiones de agua y vapor			W575S
Válvulas de agua	DN		20
Presión del agua	kPa		200-600
Capacidad a 300 kPa	l/min		20
Válvula de descarga	Ø mm		75
Capacidad de descarga	l/min		170
Válvula de vapor	DN		15
Presión de vapor	kPa		300-600
Tomas para detergente líquido			5
Requisitos del suelo			
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz		13.8
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN		1.6 ± 2.4
Niveles de sonido			
Nivel de emisión acústica*			
Lavado	dB(A)		<70
Centrifugado	dB(A)		75
Emisión de calor			
% de potencia instalada, máx.			5
Datos de transporte**			
Peso	kg neto		116
Volumen de transporte	m³		0.75
Accesorios			
Base para elevar la máquina			x
Kit de mangueras de entrada de agua y/o vapor			x
Colector de pelusa			x
Dimensiones en mm			
A Anchura			660
B Profundidad			681
C Altura			1131
D			409
E			1099
F			835
G			80
H			1034
I			217
J			124
K			1014
L			914
M			278
N			101
O			199
1 Panel de control	7 Descarga		
2 Abertura de la puerta Ø 310 mm	8 Conexiones de entrada de líquidos		
3 Cubeta del detergente	9 Conexión eléctrica		
4 Agua fría	10 Conexión de vapor		
5 Agua caliente			
6 Reutilización del agua			

Panel frontal y paneles laterales en gris claro y azul (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Nivel de presión acústica de emisiones ponderada en A en los lugares de trabajo.

** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.